

ŚWIECE DYMNE

- do testowania szczelności kanałów i rurociągów
- do badania przepływu powietrza



OFERTA

- świece standardowe
- świece Pure - „czystego dymu”
- świece zapachowe
- świece barwnego dymu
- proszek dymny
- zapalki i „długopisy” dymowe

Świece dymne znajdują szerokie zastosowanie w testowaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, systemów oddymiania, układów odprowadzania spalin, systemów kominowych, instalacji kanalizacyjnych oraz w wielu innych obszarach. Są także używane w ćwiczeniach służb ratunkowych i straży pożarnej, w modelarstwie, fotografii oraz branży filmowej.

Proszek dymny, zapalki i długopisy dymowe idealnie nadają się do badania szczelności komór nad- i podciśnieniowych, testowania czujników dymu, wylotów wentylacyjnych, systemów wyciągowych oraz do wszelkich zastosowań nie wymagających dużej ilości dymu.

Björnax jest światowym liderem w produkcji świec dymnych do profesjonalnych zastosowań. Świece Björnax produkowane są z dbałością o środowisko naturalne. Przeszły ponad 250 testów bezpieczeństwa, w składzie nie zawierają cynku, gumy ani naftalenu a ich kartridże wykonane są z tworzywa przyjaznego środowisku.



| | Rodzaj | Ilość dymu | Czas palenia | Dym | Waga 1 szt. | Opakowanie |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| MINIAX | Świece standardowe | 2,5 m ³ | 45 sek. | Biały | 3 g | 10 szt. |
| MINIAX KS | | 8,5 m ³ | 65 sek. | Biały | 9 g | 10 szt. |
| VENTILAX | | 17 m ³ | 3-4 min. | Biały | 18 g | 5 szt. |
| BRANDAX VS | | 55 m ³ | 3-4 min. | Biały | 60 g | 5 szt. |
| PERFUME-AX 3 | Świece zapachowe | 2,5 m ³ | 45 sek. | Biały, zapachowy | 3 g | 10 szt. |
| PERFUME-AX 9 | | 8,5 m ³ | 65 sek. | Biały, zapachowy | 9 g | 10 szt. |
| PERFUME-AX 18 | | 17 m ³ | 3-4 min. | Biały, zapachowy | 18 g | 5 szt. |
| PERFUME-AX 60 | | 55 m ³ | 3-4 min. | Biały, zapachowy | 60 g | 5 szt. |
| PURE-AX 3 | Świece Pure - „czystego” dymu | 2,5 m ³ | 45 sek. | Biały, „czysty” | 3 g | 10 szt. |
| PURE-AX 9 | | 8,5 m ³ | 65 sek. | Biały, „czysty” | 9 g | 10 szt. |
| PURE-AX 18 | | 17 m ³ | 3-4 min. | Biały, „czysty” | 18 g | 5 szt. |
| DATA | | 55 m ³ | 3-4 min. | Biały, „czysty” | 60 g | 5 szt. |
| COLOUR SMOKE-AX 3 | Świece barwnego dymu | 2,5 m ³ | 45 sek. | Pomarańczowy | 3 g | 10 szt. |
| COLOUR SMOKE-AX 9 | | 8,5 m ³ | 65 sek. | Pomarańczowy | 9 g | 10 szt. |
| COLOUR SMOKE -AX 18 | | 17 m ³ | 3-4 min. | Różne kolory * | 18 g | 5 szt. |
| COLOUR SMOKE-AX 60 | | 55 m ³ | 3-4 min. | Różne kolory * | 60 g | 5 szt. |
| SMOKE-PEN 6 | Długopisy dymowe | - | 30 min./ 1 wkład | Biały, „czysty” | 34g + 6g | Długopis + 6 wkładów |
| SMOKE-PEN 3 | | - | 30 min./ 1 wkład | Biały, „czysty” | 34g + 3g | Długopis + 3 wkłady |
| ZESTAW WKŁADÓW 6 | | - | 30 min./ 1 wkład | Biały, „czysty” | 1g | 6 wkładów |
| ZESTAW WKŁADÓW 3 | | - | 30 min./ 1 wkład | Biały, „czysty” | 1g | 3 wkłady |
| SMOKE-MATCH | Zapałki dymne | - | 25 sek. | Biały | - | 25 szt. |
| FP-SMOKE (80201) | Proszek dymny | - | 200-300 aplikacji | Biały, „czysty” | 20 g | Butelka |
| FP-SMOKE (80202) | | - | 200-300 aplikacji | Biały, „czysty” | 20 g | Butelka z aplikatorem |

* Niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, ciemnoszary

Świece dymne znajdują szerokie zastosowanie w branży HVAC&R, gdzie wykorzystywane są do testowania przepływu powietrza w pomieszczeniach oraz do badania szczelności kanałów wentylacyjnych i rurociągów. Często używane są również do badań szczelności systemów kominowych czy testowania systemów oddymiania. Do tych celów zwykle stosowane są **standardowe świece**, których biały dym jest dobrze widoczny w świetle dziennym.

Do badania szczelności systemów odwadniania, cystern, kanałów ściekowych itp. doskonale nadają się **świece emitujące dym kolorowy**. Ich wyjątkową cechą jest pozostawianie zabarwienia w miejscu ulatniania się - co umożliwia precyzyjną lokalizację nieszczelności nawet wtedy, gdy dym przestanie już być widoczny (jednak z tego samego powodu należy unikać stosowania ich w pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych). Świece te doskonale nadają się ponadto do ćwiczeń służb ratunkowych i straży pożarnej, dając realistyczny efekt przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób biorących udział w ćwiczeniach. Dym świec ma cechy dymu pochodzącego od ognia - rozchodzi się od sufitu do podłogi, rozrasta się i ma silne turbulencje.



świece 3g



świece 9g



świece 18g

Świece zapachowe znajdują zastosowanie przy badaniach szczelności bardzo długich systemów wentylacyjnych oraz testowaniu wszelkich długich rurociągów, gdzie do zauważenia miejsca nieszczelności potrzebne byłoby wytworzenie bardzo dużej ilości dymu. Znacznie łatwiej posłużyć się w takich przypadkach węchem. Świece zapachowe mogą również służyć przeprowadzaniu testów wszędzie tam, gdzie wyciek znajduje się w miejscu trudnym do zobaczenia.

Wprowadzie określenie „czysty dym” wydaje się być nadużyciem, to dobrze oddaje główną cechę **świec serii Pure**. Nie zawierają one w składzie chlorku amonu oraz posiadają obniżoną zawartość innych chlorków. Dym przez nie wytwarzany zbudowany jest z suchych, stałych cząstek i nie pozostawia po użyciu zabrudzeń ani substancji olejowych. Dzięki tym zaletom świece Pure Smoke bez obaw mogą być używane w pomieszczeniach „wrażliwych”, jak serwerownie, laboratoria, pomieszczenia czyste itp. Źródłem „czystego” dymu są też **„długopisy” dymowe** oraz **proszek dymny** FP-Smoke. Wraz z **zapałkami dymnymi** są one idealnym rozwiązaniem gdy potrzeba jednorazowo ilość dymu jest stosunkowo niewielka.



świece 60g



długopis dymowy z wkładami



proszek dymny FP-Smoke

zapałki dymne



Centrala:

51-117 Wrocław, ul. Trysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl

Oddziały:

39-200 **Dębica**, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 **Gorzów Wlkp.**, ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04 gorzow@wigmors.pl; 40-114 **Katowice**, ul. Ściegiennego 7, tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 **Koszalin**, ul. Gnieźnieńska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl; 31-416 **Kraków**, ul. Dobrego Pasterza 122/1, tel. 12 446 45 45, krakow@wigmors.pl; 33-300 **Nowy Sącz**, ul. Węgierska 231a, tel./fax 18 262 16 16, nowy.sacz@wigmors.pl; 60-594 **Poznań**, ul. Dąbrowskiego 183, tel./fax 61 841 14 88 poznan@wigmors.pl; 71-178 **Szczecin**, ul. Derdowskiego 8, tel./fax 91 489 84 20, szczecin@wigmors.pl; 33-110 **Tarnów**, ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-337 **Wrocław**, ul. Szczęśliwa 44, tel./fax 71 333 25 67, wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl; 53-662 **Wrocław**, ul. Śródkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

www.wigmors.pl

www.chlodnictwo-sklep.pl

www.czystyuklad.pl